



病院・調剤薬局・医療業界向け

お薬手帳ラベル作成業務を行われる 皆様へのご提案



ラベル作成に最適な
低コストラベルプリンタで作業効率アップ!!

こんなお客様におすすめです!

- 薬局規模: 従業員数名～数十名
- 拠点: 1箇所～全国に点在
- 1日あたりの患者数: 1日10名～100名程度

課題

お薬手帳作成に手間と時間がかかり困っています。
お薬手帳を簡単に作成したい。

- 手書きしたり、レーザープリンタで印字したA4サイズのラベルシートを毎回切っていたら時間がかかる。
- カウンターが狭いので、大きなプリンタは設置できない。
- 産業用大型ラベルプリンタは高額で導入できない。

【従来は手書きやハサミ】

出力されたラベルを毎回切っていたら時間ばかりかかってしまい患者さんを待たせてしまうなあ・・・。
困った、困った。



ラベルプリンタで簡単にラベル作成したい

解決

コンパクトなプリンタで、ラベル作成もこんなに簡単！
患者さんをお待たせしません！

- 登録情報をプリントするので記載間違いなし!
- 小型プリンタなので場所を取りません!
- 高速印刷、オートカットで作業時間を大幅短縮!低導入コストを実現!

【ラベルプリンタ導入後】



(ラベルサイズ 62mm x 90mm)



※製品の詳しい仕様は裏面をご覧ください。

活用提案 代表機種

P-touch QL-580N

今までになかったコンパクトサイズの
ネットワーク付感熱ラベルプリンタ

お手ごろなネットワーク感熱ラベルプリンタ

調剤システムなどとの連動可能

小型でスタイリッシュ。狭いカウンターでも

導入ソリューション

感熱ラベルプリンタ1台から始められるので、初期投資を極力抑えることができます。
今お使いの調剤システム（レセプトなど）と接続してラベル印刷することができます。


必要な機器構成

初期投資

PC1台
QL-580N

消耗品

感熱ラベル
(必要分)



1. 薬局オフィスのPCにドライバをインストールし、ラベルプリンタを接続。
2. 調剤システムのラベル印刷画面から、印刷開始※1。
3. お薬手帳にラベルを貼り付け。

※1 調剤システムや医療システム（レセプトなど）と接続する場合は、システム関係者にご相談ください。
尚、システム側の用紙設定の中にラベル設定を有していない場合やプリンタドライバが有している用紙を選択できない場合には、ラベル出力を適切に行えない場合があります。
これらの情報が事前確認できない場合には、ご確認用の貸出機をご用意させていただきます。

A薬局での活用事例

スタッフの業務改善内容

- ・A薬局:従業員数名～数十名
- ・1日あたりの顧客数:1日10名～100名程度
- ・ラベルの内容:お薬手帳ラベル記載内容・・・お薬名、色、容量、用法（服用、薬効）
- ・ロール使用枚数 1ロール/約10日（1日40人程度の場合）
- ・拠点:1箇所
- ・年間:数万人程度

薬局受付スタッフの場合



薬局のカウンター周りはかなり狭いんです。QLラベルプリンタはとてもコンパクトで場所をとらないのでいいですね。また、システムの印刷ボタンひとつでラベル作成できるので、お薬手帳を作成するのも簡単で気に入っています。

薬局管理スタッフの場合



薬局を立ち上げた時には、PC、プリンター、レジ、調剤システムのみを導入していましたが、最近お薬手帳向けにラベルプリンタを導入したいと思い、いろいろと探していました。途中から機器を追加する場合、数十万円する高額な機器では稟議がおりにくいのです。QLラベルプリンタは低コストで、機能もすぐれていたため購入を決定しました。

■経営効果: ラベル業務の簡略化（業務改善効果）

ラベルの記載ミスによる飲み間違いの危険性低下（安全性向上）

お客様に見やすいお薬手帳の配付（信頼性・サービス向上）

■投資金額: 感熱ラベルプリンタ1台+感熱ラベルロール

（SDKサンプルプログラムを無償でご用意しております。
システム変更される場合にはご活用ください。）



ラベルの見本



■ネットワーク付感熱ラベルプリンタ P-touch QL-580Nの概要

- 印刷方式/感熱方式 ●印字ヘッド/300dpi/720ドット ●最大110mm/秒 ●電源/AC 100V 50/60Hz
- 寸法/133(W)X240(D)X143(H)mm ●重量/約1.2kg(ロール除く) ●消費電力/印刷時:130W、電源ON時:4.3W、電源OFF時:3.5W

・その他記載されている会社名、製品名、ロゴ、マークなどは各社の商標もしくは登録商標です。

このカタログの掲載商品、並びに内容についての詳しいことは、お近くの販売店にご相談ください。もし、販売店でお分かりにならないときは、下記ブラザーコールセンターまたはブラザー販売(株)の営業部におたずねください。

●受付時間 9:00～12:00/13:00～17:00(土・日・祝祭日を除く)

北海道/011-782-6591 東北/022-227-8885 東京/03-3274-6911 中部/052-824-3196 関西/06-6310-8863

中四国/082-240-3781 九州/092-481-1560

brother ブラザー販売株式会社
http://www.brother.co.jp/

〒467-8577 名古屋市瑞穂区苗代町15-1

■お問い合わせ、ご相談は、

ブラザーコールセンター
☎フリーダイヤル:0120-590-383
FAX:(052)819-5904

おかけ間違いのないよう、ご注意ください。

受付時間9:00～12:00/13:00～17:00平日(月～土)

※日・祝祭日および当社休日を除く

P-touch QL-580N活用提案の内容は、平成20年9月現在のものです。