

眼科・コンタクトレンズ販売・病院・医療業界向け

## 医療物品管理業務を行われる 皆様へのご提案

コンタクトレンズ販売での事例



システムやPCなしで印刷できる  
ラベルプリンタ&スキャナーで簡単ラベル作成!



### こんなお客様に最適です!

- 眼科規模:従業員数名~数十名
- 拠点:1箇所~全国に点在
- 1日あたりの患者数:1日10名~100名程度

### 課題

コンタクトレンズのロット管理に  
手間と時間がかかり困っています。  
手軽に物品管理したい。

- ロットナンバーの記録を手書きで行っているため、書き写しに時間がかかり、書き損じが発生。
- カウンターが狭いので、大きなプリンタは設置できない。
- 産業用ラベルプリンタは高額で導入できない。

【従来は手書きでカルテに記入】



○月○日
診断録
名前: プラザー花子
右: 123456
左: 13579432

ロット管理を確実にやりたい

### 解決

スキャナー読み込みで操作は簡単!  
ロット管理が確実にになりました!

- ロットナンバーの記録の時間短縮。電子化によって書き損じがなくなりました。
- 小型プリンタなので場所を取りません!
- 高速印刷、オートカットで作業時間を大幅短縮! 低導入コストを実現!

【ラベルプリンタ&スキャナー導入後】



○月○日
診断録
名前: プラザー花子
右: 123456
左: 13579432

活用提案 代表機種

P-touch QL-580N

今までになかったコンパクトサイズの  
ネットワーク付感熱ラベルプリンタ

お手ごろなネットワーク感熱ラベルプリンタ

バーコードリーダー連結でPCレス印刷可能

小型でスタイリッシュ。狭いカウンターでも



※製品の詳しい仕様は裏面をご覧ください。

## 導入ソリューション

感熱ラベルプリンタ1台(たった4万円)とスキャナー1台から始められるので、初期投資を極力抑えることができます。

事前作業・・・印刷設定を行います。

### 必要な機器構成

初期投資

QL-580N  
ハンドスキャナー

消耗品

感熱ラベル  
(必要分)



1.ラベルプリンタとハンドスキャナーを接続。印刷設定を行います※1。

日々の作業・・・スキャナーでデータ読み込みとラベル印刷。



2.コンタクトレンズのロット情報を箱のバーコードからスキャナーで読み取ります。



3.読取ったロット情報をラベルプリンタでラベル作成します。ロット番号が記載されたラベルをカルテに貼り付けます。



※1 スキャナーとプリンタの設定方法については、システム会社の方にお問い合わせください。

※なお、上記ソリューションは、「バーコード複写システム バーコードコピヤ」を用いた事例です。詳細はアイニックス株式会社様ウェブサイトをご参照ください。http://www.ainix.co.jp/

## ■A眼科の活用事例

### スタッフの 業務改善内容

- ・A眼科:従業員数名～数十名
- ・1日あたりの患者数:1日10名～100名程度
- ・ラベルの内容:コンタクトレンズ管理ラベル 記載内容・・・コンタクトレンズのロット番号(左目・右目)
- ・ロール使用本数:1ロール/約30日(1日50人対応の場合)
- ・拠点:1箇所
- ・年間:数万人程度

#### 眼科スタッフの場合



1DAY/2WEEKコンタクトレンズ販売時、ロットナンバーの記録にラベルプリンタとスキャナーを使用しています。以前はロットナンバーの記録を手書きで行っていたため、書き写しに時間がかかり書き損じが発生していました。手書きだと0と6の区別がつかなくなることもあり困っていましたが、現在ではその心配もなくなり満足しています。

#### システム会社の担当者の場合



A眼科様からコンタクト管理の一つ、製品ロットの記録保存に有用な機器があれば欲しいとの相談があり、QLラベルプリンタを紹介しました。左目・右目の手書きミスや転記忘れがなくなったことでお客様に大変喜んでいただきたかったです。

■経営効果: ロット管理業務の簡略化(業務改善効果)  
製品取違いの危険性低下(安全性向上)

お客様に提供する製品情報管理向上(信頼性・サービス向上)

■投資金額: 安価な初期投資(感熱ラベルプリンタ + スキャナー + 感熱ラベル1ロール分) トータル約10万円以下

※これらの概算は一例です。諸条件により金額は異なりますこと、ご了承ください。

### ■ネットワーク付感熱ラベルプリンタ P-touch QL-580Nの概要

- 印刷方式/感熱方式 ●印字ヘッド/300dpi/720ドット ●最大110mm/秒 ●電源/AC 100V 50/60Hz
- 寸法/133(W)X240(D)X143(H)mm ●重量/約1.2kg(ロール除く) ●消費電力/印刷時:130W、電源ON時:4.3W、電源OFF時:3.5W



・その他記載されている会社名、製品名、ロゴ、マークなどは各社の商標もしくは登録商標です。

このカタログの掲載商品、並びに内容についての詳しいことは、お近くの販売店でご相談ください。もし、販売店でお分かりにならないときは、下記ブラザーコールセンターまたはブラザー販売(株)の営業部におたずねください。

●受付時間 9:00～12:00/13:00～17:00(土・日・祝祭日を除く)

北海道/011-782-6591 東北/022-227-8885 東京/03-3274-6911 中部/052-824-3196 関西/06-6310-8863

中四国/082-240-3781 九州/092-481-1560

brother ブラザー販売株式会社  
http://www.brother.co.jp/

〒467-8577 名古屋市瑞穂区苗代町15-1

■お問い合わせ、ご相談は、

ブラザーコールセンター  
☎フリーダイヤル:0120-590-383  
FAX:(052)819-5904  
おかけ間違いのないよう、ご注意ください。  
受付時間9:00～12:00/13:00～17:00平日(月～土)  
※日・祝祭日および当社休日を除く

P-touch QL-580N活用提案の内容は、平成20年9月現在のものです。