

レーザープリンター導入事例

帯広第一病院 様

電子カルテと連携したレセプト印刷  
BRAdminでのプリンター管理

医療



- 事業内容** 医療サービスの提供
- 導入目的** 各種帳票やレセプト印刷のため
- 導入製品** レーザープリンター

■会社概要

設立 1948年  
従業員数 785人  
本社 北海道帯広市西4条南15丁目17番地3  
URL <https://www.zhi.or.jp/d/>

レーザープリンターを導入し、プリンター管理ツールの「BRAdmin」に変更で稼働状況の常時監視を実施。

トラブル対応が楽になり情報システムメンバーの手間を削減。

！ プラザ製品導入の背景

コピー、スキャナー環境の見直しのため、新機種の検討を行っていた。

- 大量印刷にも耐えられる高耐久のレーザープリンターを探していた

当院では受付や診察室、事務室など様々なレーザープリンターを使用しています。1日に何百枚もの紙を出力していますが、紙詰まりなどが発生するたびに現場の作業が止まり、トラブル対応に人員や時間を費やしていました。新機種を検討するにあたり、大量印刷にも耐えられる耐久性やプリンターの管理が効率的にできることが、条件でした。




！ プラザ製品を選択した理由

約60万枚に耐えられる耐久性やBRAdminでのプリンター管理の効率化。

- 大量印刷に耐えられる耐久性
- BRAdminによるプリンター管理の効率化

大量印刷にも耐えられる約60万枚耐久で、置き場所を選ばないコンパクトな設計が採用の決め手でした。また、プリンターの稼働状況を確認できるBRAdminが無償提供されていることも大変助かっています。院内プリンターの状況を常に監視しプログラムの更新を遠隔で実施できる体制作りができるようになりました。



！ プラザ製品導入後の成果

プリンターのトラブル対応が減り、情報システムメンバーの手間を削減。

- プリンターのトラブル対応が減り、スタッフの業務効率化

導入した結果、以前使用していた他メーカーの機種に比べて不具合などの現場対応の頻度が減りました。操作もシンプルで分かりやすいので、現場スタッフからも使い易いと評判です。紙詰まり程度のトラブルは解決できるようになりました。トラブルの際に直接出向いての対応はほぼなくなり、私たち情報システム室メンバーの手間も削減することができました。



おすすめ機種

HL-L6310DW

高速プリント&7年高耐久  
超・大容量トナー対応フラッグシップモノクロA4プリンター



HL-L6310DW

本体製品寿命7年または約60万ページ※1の高耐久

超・大容量トナーでトナー交換の手間を軽減

モノクロ A4片面 約50枚/分※2の高速印刷

※1. 製品の性能維持のためには定期交換部品の交換(有償)が必要です。※2. 標準用紙トレイからの場合。用紙サイズやデータ量により遅くなる場合があります。

## 院内のプリンターを効率よく管理『BRAdmin』


Windows 環境下でブラザーのプリンター／複合機(ネットワーク対応モデル)を管理する機能です。  
ソフトウェア「BRAdminProfessional4」をインストールすれば、  
ネットワークに接続されているプリンター／複合機の設定ができ、ステータスもパソコン上で確認することができます。

### BRAdmin(ビーアールアドミン)とは

- パソコンにソフトウェアをインストール
- プリンターをネットワークに接続する



#### 接続・動作イメージ



BRAdminソフトウェア/BRAdmin Professional(Windows専用)は、サポートサイトより無料でダウンロードできます。

### BRAdminでできること

ステータス	機種名	トナーインク残量	ノード名	IP アドレス	シリアル番号
スリープ	Brother HL-L6400DW series	■■■■■■■■■■	BRNB4220027790C	192.168.1.101	E75652A1N2604H
スリープ	Brother HL-L6400DW series	■■■■■■■■■■	BRNB4220026F87D	192.168.1.102	E75652A1N2604H
スリープ	Brother HL-L6400DW series	■■■■■■■■■■	BRNB42200277904	192.168.1.103	E75652A1N2604H
スリープ	Brother HL-L6400DW series	■■■■■■■■■■	BRNB422002778AF	192.168.1.104	E75652A1N2604H
スリープ	Brother HL-L6400DW series	■■■■■■■■■■	BRNB4220026F86D	192.168.1.105	E75652A1N2604H
スリープ	Brother HL-L6400DW series	■■■■■■■■■■	BRNB42200277936	192.168.1.106	E75652A1N2604H

① 故障などの問題が起きている製品の早期特定・対策ができる!

② ダッシュボードで各部門の使用状況が把握できる!

#### ■担当者の声 公益財団法人北海道医療団 | 情報システム室 | 清水 圭介様

BRAdminは北海道医療団全体で導入しており、他施設の稼働状況やプログラムの更新を遠隔で実施しています。今までは現場でトラブルがあった場合、電話で呼び出しがあり、状況を確認し、直接現場まで足を運んで対応をしていました。

BRAdminであれば遠隔で院内のプリンターの状況をまとめて管理することができるようになり、連絡を受ける前にこちらから連絡、または出向き対応する事ができるようになりました。

当法人では常にプリンターの状況を管理しており、何かトラブルがあった際にはすぐに対応できる体制になっております。

以前はかなりの頻度でプリンターのトラブル対応をしておりましたが、ブラザー製品に変えたことにより、頻度は少ないですが現場で紙詰まり程度のトラブルは解決できるようになりました。直接出向いての対応はほぼなくなり私たち情報システム室メンバーの手間も削減することができました。



### 導入事例紹介サイト

ブラザー製品により、さまざまな課題を解決し業務改善に成功された事例の数々をご紹介します。  
<https://www.brother.co.jp/product/biz/business-navi/case/index.aspx>

このカタログの掲載商品、並びに内容についての詳しいことは、お近くの販売店でご相談ください。もし、販売店でお分かりにならないときは、下記ブラザーコールセンターにおたずねください。

brother  
ブラザー販売株式会社  
<https://www.brother.co.jp/>  
〒467-8577 名古屋市瑞穂区苗代町15-1

ブラザーコールセンター  
<https://www.brother.co.jp/support/>  
電話番号:0570-061020

受付時間:9:00~18:00(月~金)/9:00~17:00(土)

※日祝・弊社指定休日を除きます。コールセンターの電話番号・受付時間を変更する場合は弊社Webサイトにてご連絡します。

■お買い求め、ご相談は、

このカタログの内容は、2024年5月現在のものです。